

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 1/2, Počet nástrojov: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953747 30
GTIN	4062406157234
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953747: 1 ks

6-hranná násada GARANT c. 642325 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: 1 ks

Priecna rukovät GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Počet kusov náradia	30

Počet nástrojov	30
Šírka v G	8
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm
Hmotnosť	3,891 kg
Prevedenie	s nástrcným klúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643229 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643229 8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642325 13
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 11	642325 11
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 10	642325 10
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
	642325 22

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 12

642325 12

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17

642325 17

Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295

641329 295

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18

642325 18

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953747

952001 953747

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 14

642325 14

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21

642325 21

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 10

643229 10

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 8

642325 8

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 4

643229 4

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 6

643229 6

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 27

642325 27

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15

642325 15

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 14

643229 14

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 30

642325 30

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16

642325 16

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24

642325 24

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 32

642325 32

Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ

640025

