


LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Typ: GG

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221974 GG
GTIN	4960664741625
Trieda položky	25A

Popis
Prevedenie:

Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$.

Technický opis

Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOGU 030310 ER-GM
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,6 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 1,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		