

**Súprava nástrčných kľúčov 1/2, Počet nástrojov: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953751 30
GTIN	4062406157265
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953751: 1 ks

12-hranná násada HOLEX c. 642120 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks

6-hranná násada skrutkovaca HOLEX c. 643220 Vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Rohatka prepínateľná HOLEX c. 640190 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie HOILEX Č. 641020 Vel. 75; 125; 250: 1 ks

Priecna rukovät HOLEX c. 641320 vel. 295: 1 ks

Kardanový kľb HOLEX c. 641620 vel. 1/2: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Hmotnosť	4,046 kg

Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	30
Šírka v G	8
Šírka	200 mm
Prevedenie	s nástrcným klúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643220 6
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642120 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642120 27
Obojstranná rača, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643220 8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641020 255
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642120 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642120 18
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642120 24
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642120 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642120 15
Univerzálny klb 1/2 palca Typ 1/2	641620 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642120 22
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642120 13
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643220 5

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953751	952001 953751
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641020 75
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642120 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642120 11
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642120 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642120 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643220 4
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom	640220
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642120 17
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641320 295
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643220 12
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642120 21
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643220 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642120 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642120 32
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643220 10