



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Trieda položky	250

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Montážny závit M	M12
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Ø $D_3$	18 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,05 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom

Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------