

**LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná vymeniteľná doštička so 4 reznými hranami. Konvexná konštrukcia reznej hrany doštičky zabezpečuje mäkký vstup reznej hrany do materiálu.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOGU 030310 ER-GM
Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,6 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 1,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		