



## Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová, Počet nástrojov: 39



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953833 39
GTIN	4062406158705
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953833: 1 ks  
 6-hranná vložka HOLEX 1/4 palca c. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 ks  
 6-hranná násada skrutkovaca HOLEX 1/4 palca C. 631720 Vel. 3; 4; 5: 1 ks  
 Prepínateľná racna HOLEX 1/4 palcová c. 632090 vel. 1/4: 1 ks  
 Predĺženie HOLEX 1/4 palcové c. 632420 vel. 50; 150: 1 ks  
 Nástavec s rukovätou HOLEX 1/4 palca c. 632840 vel. 150: 1 ks  
 Priečna rukovät HOLEX 1/4 palca c. 633029 vel. 116: 1 ks  
 Kardanový kľb HOLEX 1/4 palcový c. 633520 vel. 1/4: 1 ks  
 Prepínateľná racna HOLEX 1/2 palcová c. 640190 vel. 1/2: 1 ks  
 Predĺženie HOLEX 1/2-palcové č. 641020 vel. 125: 1 ks  
 Priečna rukovät HOLEX 1/2 palca c. 641320 vel. 295: 1 ks  
 Kardanový kľb HOLEX 1/2 palcový c. 641620 vel. 1/2: 1 ks  
 12-hranná vložka HOLEX 1/2 palca c. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks  
 6-hranná násada skrutkovaca HOLEX 1/2 palca c. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: 1 ks

### Technický opis

Hĺbka	500 mm
-------	--------

Hmotnosť	3,179 kg
Hĺbka v G	20
Počet nástrojov	39
Šírka v G	10
Šírka	250 mm
Prevedenie	s nástrčným klúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×20
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 4	631720 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642120 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 10	643220 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 12	643220 12
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom	640220
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641320 295
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642120 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642120 15
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642120 22
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 5	631720 5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642120 16

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642120 17
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641620 1/2
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643220 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643220 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesťhran 3	631720 3
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642120 19
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953833	952001 953833
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632420 50
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633520 1/4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642120 21
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643220 14
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641020 130
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642120 18
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642120 24
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640190 1/2