

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo ABS + súprava príslušenstva, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412815 150
GTIN	4062406156497
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Súprava pozostáva z digitálneho posuvného meradla a súpravy príslušenstva.

- **Digitálne posuvné meradlo s absolútnou stupnicou, bez nutnosti používať nulu. Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S robustným kovovým puzdrom.**
- **Súprava príslušenstva pre digitálne posuvné meradlá – umožňuje meranie vpichov, drážok a rozstupov otvorov.**

Rozsah balenia:

1× digitálne posuvné meradlo č. 412821 veľ. 150.

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

1× súprava príslušenstva č. 412747 veľ. 3,5, ktorá **obsahuje:**

2 páry nosičov meracích nastavcov krátkych a dlhých.

3 páry meracích nastavcov s meracími kotúčmi Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 páry meracích nastavcov s meracím kuželom Ø 9 mm, 60° a Ø 12 mm, 60°.

1 pár meracích nastavcov s meracím valčekom Ø 1,5 × 9 mm.

1× pružinový systém pre konštantnú mernú silu.

1× uhlový kľúč.

1× mostík na meranie hĺbky 75 mm.

Vrátane stabilného plastového boxu.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	1
----------------------------	---

Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Odčítanie	0,0005 palec
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Meracia plocha	najjemnejšie lapované
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Mostík na meranie hĺbky	412710
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032

Súprava príslušenstva pre digitálne posuvné merítka Maximálna hrúbka čeluste 3,5	412747 3,5
Digitálne posuvné meradloABS Rozsah merania 150	412821 150
Skrutka na držiak hlbkomeru	412236