


Garant**Súprava klieští, Počet nástrojov: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954183 4
GTIN	4062406158811
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954183: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks

Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks

Ploché zaoblené kliešte GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	16
Šírka v G	8
Hĺbka	400 mm
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	4
Prevedenie	s kliešťami
Hmotnosť	1,268 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×16
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväťe Celková dĺžka 160	724840 160
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväťe Celková dĺžka 180	700940 180
Inštalátárske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706001 250
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
Inštalátárske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706000 250
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954183	952001 954183