



Jamkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 748900 veľ. 120  
 Zámočnicke kladivo **GARANT**: 1 ks č. 750110 veľ. 500  
 Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 836010 veľ. 200  
 Plochý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 837020 veľ. 250  
 Čeluste do zveráku **GARANT** (pár): 1 ks č. 967711 veľ. 125  
 Ručné metlička na pracovné stoly: 1 ks č. 087553 veľ. 280  
 Komfortné ochranné okuliare **uvex**®, priehľadné: 1 ks Č. 096504 Veľ. PRIEHLADNÝ  
 Ochrana sluchu: 1 ks Č. 097795 Veľ. OCEĽ  
 Kožené pracovné rukavice (pár): 1 ks č. 094055 veľ. 10

**Upozornenie:****Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Druh produktu	Sortiment nástrojov
---------------	---------------------

**Príslušenstvo**

Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Plochý škrabák Dĺžka čepele 250	837020 250
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 250	514100 250
Trojhranný dutý škrabák Dĺžka čepele 200	836010 200
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510100 150
Odpichovacie kružidlo s pružinou Dĺžka L 150	457000 150
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510300 150
Súprava pribojníkov, špeciálna kvalitachrómovaná Ø hrotov 6	745300 6
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Ručná metlička na pracovný pult Poly-Kokos® Dĺžka 280	087553 280
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/12	748900 120/12

Ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096804 CLEAR
Súprava priebojníkov, špeciálna kvalitachrómovaná Ø hrotov 3	745300 3
Plochý upínací magnet s vnútorným závitom Ø 20	085915 20
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 250	510300 250
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2	462210 2
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 250	510100 250
Komfortné ochranné okuliareuvex pheos cx2 Odtieň skla okuliarov CLEAR	096504 CLEAR
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Rovná rysovací ihla	458500
4hranný pilník Dĺžka bez pántu 150	512300 150
Pár rukavícHovädzia koža Veľkosť rukavíc 10	094055 10
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096807 CLEAR
3hranný pilník Dĺžka bez pántu 200	511300 200
Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 200	514300 200
3hranný pilník Dĺžka bez pántu 250	511100 250
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/10	748900 120/10
4hranný pilník Dĺžka bez pántu 250	512100 250
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 100X70	452600 100X70
plochý sekáč Celková dĺžka 150	740900 150
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúcematovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300	461805 300
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Mušľová ochrana sluchu Typ STEEL	097795 STEEL
Odpichovacie kružidlo s pružinou Dĺžka L 150	457005 150