

**Garant****Dielenský vozík vrátane súpravy univerzálneho náradia, 174 ks, pre 4 zásuvky, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	689000 1
GTIN	4062406158927
Trieda položky	61H

**Popis****Prevedenie:**

Kompaktný dielenský vozík z novej série GridLine so 7 zásuvkami, z ktorých 4 možno vybaviť dodávaným kvalitným profesionálnym náradím. Zvyšné 3 zásuvky je možné obsadiť jednotlivo. Univerzálny sortiment náradia je umiestnený presne v dvojfarebných PE vložkách z tuhej peny, čo znamená, že každé náradie má svoje definované miesto v dielenskom vozíku.

Zásuvky dielenského vozíka sa odomykajú pomocou centrálnej odistovacej rukoväte v lište rukoväte.

Na každú 75 mm zásuvku 1 priehradka č. 951510 veľ. 75 a 125 mm zásuvka je 1 zásuvková deliaca priečka č. 951510 veľ. 125 vrátane. Odkladaciu policu možno vymeniť za iné pracovné dosky (napr. bambus).

**Verzia dielenského vozíka:**

- **Veľký. Praktická. Pevná, nekĺzavá a povrchovo šetrná X-ABS policia.**
- **Systematický. Deliteľný. 7 zásuviek ponúka priestor pre množstvo nástrojov.**
- **Optický. Mocný. Dvojfarebná prášková farba, strieborná kombinovaná s antracitovou farbou RAL 7016.**
- **Pojazdný. Stabilný. 2 pevné a 2 otočné kolieska s aretáciou kolies pre spoľahlivý, plynulý chod a bezpečné postavenie.**

**Rozsah balenia:**

Dielenský vozík: 1 ks č. 914540 veľ. 7  
 Súprava očkoplochých kľúčov, 19-dielna: 1 ks č. 952428 veľ. 19  
 Sada plochých skrutkovačov a skrutkovačov Phillips, 13-dielna: 1 ks č. 953432 veľ. 13  
 Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca, 30-dielna: 1 ks č. 953747 veľ. 30  
 Súprava kladív, 3-dielna: 1 ks Č. 750110 Veľ. 300; 500  
 1 ks Č. 752520 Veľ. 40G  
 Súprava klieští, 5-dielna: 1 ks č. 954201 veľ. 5  
 Sada pilníkov, 3-dielna: 1 ks č. 517411 veľ. 200  
 Súprava uhlových skrutkovačov pre skrutky Torx® a šesťhran, 22-dielna: 1 ks č. 953141 veľ. 22  
 Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek, 10-dielna: 1 ks č. 954652 veľ. 10  
 Súprava dielenského príslušenstva, 63-dielna: 1 ks č. 676040  
 1 ks č. 845020  
 1 ks č. 763030 veľ. 205  
 Súprava meracích nástrojov, 4-dielna: 1 ks č. 410100 veľ. 150  
 1 ks č. 461900 veľ. 3  
 1 ks č. 466200 veľ. 2  
 1 ks č. 081505 veľ. 125

**Upozornenie:****Náradie sa dodáva uvoľnené.****Viac systémov organizácie nástrojov pre dielenský vozík nájdete od čísla 952048.****Expedícia osadeného dielenského vozíka 689000 veľ. 1 je možné len v rámci EÚ.****Technický opis**

Výška	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka	800 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka	500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×16
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Osadenie	osadená
Druh produktu	Dielenský vozík

## Príslušenstvo

LED baterkas batériami Typ 130	081505 130
Súprava skrutkovacích hrotov61-dielne	676040
LED baterkas batériami Typ 125	081505 125
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Zvinovací meter Dĺžka 3	461900 3
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 13	953431 13
Sada pilníkov s 2-zložkovou rukoväťou, 5-dielna, vo zvinovacom púzdraKov Dĺžka bez pántu 200	517411 200
Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm	845020
Súprava očkových kľúčov Počet nástrojov 19	952428 19
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954201 5
Mäkké kladivo s nylonovými vložkami pre Ø púzdra / materiál púzdra 40G	752520 40G
Súprava sekáčov, prerážačov a vyrážačov závlačiek Počet nástrojov 10	954652 10
Uhlové skrutkovače pre Torx® a 6-hran Počet nástrojov 22	953141 22
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500

Plastový skladací meter Dĺžka 2	466200 2
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 Počet nástrojov 30	953747 30
Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťourovnné, nastavenie veľkosti otvorenia Celková dĺžka 205	763030 205
Dielenský vozíkZásuvky s plným výsuvom Počet zásuviek 7	914540 7
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8	747000 8
plochý sekáč Celková dĺžka 200	740500 200
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 3,5	660030 3,5
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 13	642325 13
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643229 4
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953431	952001 953431
Inštalátárske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706001 250
Krížový sekáč Celková dĺžka 200	740600 200
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643229 10
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22	642325 22
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 27	642325 27
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4	660030 4
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2,5	660030 2,5
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642325 16
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643229 14

Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5	747000 5
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 952428	952001 952428
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi Celková dĺžka 200	713440 200
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 12	642325 12
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväťe Celková dĺžka 180	700940 180
Priebojníkovťazké vyhotovenie Ø hrotov 4	745500 4
Priebojníkovťazké vyhotovenie Ø hrotov 3	745500 3
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 32	642325 32
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 12	643229 12
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 3	667690 3
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 6,5	660030 6,5
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 30	642325 30
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2	747000 2
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 11	642325 11
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21	642325 21
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954201	952001 954201
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 0	667690 0

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953747	952001 953747
Sada ofsetových skrutkovačov pre Torx® s funkciou uchytienia MagicSpring® Počet skrutkovačov 13	625025 13
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 10	660030 10
Sada kombinovaných kľúčov Počet kľúčov 19	613610 19
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24	642325 24
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6	747000 6
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3	747000 3
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 8	660030 8
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953141	952001 953141
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954652	952001 954652
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 6	643229 6
Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4	747000 4
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642325 17
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15	642325 15

Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 8	642325 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesthran 8	643229 8
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 00	667690 00
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 10	642325 10
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2	660030 2
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642325 18
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Šesthranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 14	642325 14
Krytka zámku pre GridLine Typ VA21	914227 VA21
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 13	953432 13