

Učňovská súprava náradia, 43dielna pre priemyselných mechanikov so skladacím boxom, Počet kusov náradia: 43



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680264 43
GTIN	2050002003569
Trieda položky	66H

Popis

Rozsah balenia:

Magnetické držiaky: 3 ks č. 085915 veľ. 20
 Posuvné meradlo **GARANT**: 1 ks č. 410100 veľ. 150
 Príložný uholník: 1 ks Č. 452600 Veľ. 100×70
 Presné pružinové hrotové kružidlo: 1 ks č. 457000 veľ. 150
 Rysovacia ihla rovná: 1 ks č. 458500
 Oceľové meradlo: 1 ks č. 461805 veľ. 300
 Zvinovací meter **GARANT**: 1 ks č. 462210 veľ. 2
 Plochý pilník **DICK** sek 1: 1 ks Č. 510100 Veľ. 150; 250
 Plochý pilník **DICK** sek 3: 1 ks Č. 510300 Veľ. 150; 250
 Trojhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 511100 veľ. 250
 Trojhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 511300 veľ. 200
 Štvorhranný pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 512100 veľ. 250
 Štvorhranný pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 512300 veľ. 150
 Kruhový pilník **DICK** sek 1: 1 ks č. 514100 veľ. 250
 Kruhový pilník **DICK** sek 3: 1 ks č. 514300 veľ. 200
 Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 2 ks č. 519400 veľ. 100, 5 ks veľ. 120 a 3 ks veľ. 140
 Kefa na pilníky: 1 ks Č. 576000 Veľ. 115×40
 Plochý skrutkovač **GARANT**: 1 ks č. 660032 veľ. 5,5

Plochý sekáč **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 740900 veľ. 150
 Priebojník **PB Swiss Tools**: 1 ks Č. 745300 Veľ. 3; 6
 Jamkovač **PB Swiss Tools**: 1 ks č. 748900 veľ. 120
 Zámočnícke kladivo **GARANT**: 1 ks č. 750110 veľ. 500
 Trojhranný dutý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 836010 veľ. 200
 Plochý škrabák **RENNSTEIG**: 1 ks č. 837020 veľ. 250
 Čeluste do zveráku **GARANT** (pár): 1 ks č. 967711 veľ. 125
 Ručné metlička na pracovné stoly: 1 ks č. 087553 veľ. 280
 Komfortné ochranné okuliare **uvex®**, priehľadné: 1 ks Č. 096504 Veľ. PRIEHLADNÝ
 Ochrana sluchu: 1 ks Č. 097795 Veľ. OCEĽ
 Kožené pracovné rukavice (pár): 1 ks č. 094055 veľ. 10
 Skladací box: 1 ks č. 693450 veľ. 42

Upozornenie:**Náradie sa dodáva uvoľnené.****Technický opis**

Druh produktu

Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Plochý upínací magnet s vnútorným závitom Ø 20	085915 20
Komfortné ochranné okuliare uvex pheos cx2 Odtieň skla okuliarov CLEAR	096504 CLEAR
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 250	510100 250
Trojhranný dutý škrabák Dĺžka čepele 200	836010 200
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 250	510300 250
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/12	748900 120/12
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510100 150
Oceľové pravítko flexibilné, úzke, nehrdzavejúce matovaná s členením na zadnej strane Celková dĺžka 300	461805 300
plochý sekáč Celková dĺžka 150	740900 150

Odpichovacie kružidlo s pružinou Dĺžka L 150	457000 150
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Súprava priebojníkov, špeciálna kvalitachrómovaná Ø hrotov 3	745300 3
Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/10	748900 120/10
Zámočnícke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 500	750110 500
Plochý pilník Dĺžka bez pántu 150	510300 150
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Pár rukavícHovädzia koža Veľkosť rukavíc 10	094055 10
Príložný uholníkPresnosť 2 Dĺžka ramien 100X70	452600 100X70
Súprava priebojníkov, špeciálna kvalitachrómovaná Ø hrotov 6	745300 6
Ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096807 CLEAR
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
4hranný pilník Dĺžka bez pántu 150	512300 150
Ochranné okuliare Odtieň skla okuliarov CLEAR	096804 CLEAR
Rovná rysovací ihla	458500
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
3hranný pilník Dĺžka bez pántu 250	511100 250
4hranný pilník Dĺžka bez pántu 250	512100 250
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2	462210 2
Ručná metlička na pracovný pultPoly-Kokos® Dĺžka 280	087553 280
Mušľová ochrana sluchu Typ STEEL	097795 STEEL
Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 250	514100 250
Skladací box z polypropylénu Objem 42	693450 42
Okrúhly pilník Dĺžka bez pántu 200	514300 200
Plochý škrabák Dĺžka čepele 250	837020 250

3hranný pilník Dĺžka bez pántu 200	511300 200
Odpichovacie kružidlo s pružinou Dĺžka L 150	457005 150