

PRYOR

Súprava vyrážačov číslic, 10-dielna Normálne písmo 0 – 9, Výška písma: 5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085405 5
GTIN	5022044000278
Trieda položky	08W

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Hrúbka stopky	9,5
---------------	-----

Výška písma	5 mm
Ohraničenie hĺbky	áno
Celková dĺžka	70 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/9	085411 5/9
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/0	085411 5/0
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/4	085411 5/4
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/1	085411 5/1
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/5	085411 5/5
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/8	085411 5/8
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/6	085411 5/6
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/3	085411 5/3
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/2	085411 5/2
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 5/7	085411 5/7
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP