



Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 7116116H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

Akumulátorový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom.

- Bezúdržbový POWER-Drive DC motor s vysokým krútiacim momentom a ochranou pred preťažením.
- Mechanické vypínanie krútiaceho momentu, nastaviteľné v 22 stupňoch, dodatočný stupeň vrtania.
- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.

- **Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.**
- **Vysokoprúdové lítiovo-iónové akumulátory s kontrolou jednotlivých článkov a zobrazením kapacity.**

Výhoda:

S rozhraním QuickIN MAX.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Vrátae 2x 18 V Li-Iónových akumulátorov, vrtacieho skľučovadla, nabíjačky, spony na opasok, prepravného kufríka.

Technický opis

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	25 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálne otáčky 2. stupeň	800 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálne otáčky 3. stupeň	1950 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	ASCM 18 QM
Hmotnosť	2 kg
maximálny krútiaci moment mäkký	46 Nm
Balenie	Pepravný kufrík
maximálne otáčky 4. stupeň	3850 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
typické použitie	Heavy Duty
Kapacita akumulátora	6 Ah
Druh batérie	Li-Ion

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač Typ 71161164	070200 71161164
Základná súprava akumulátorov Typ 92604323	073832 92604323