

**SNMG 150612, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251363 CA515 |
| GTIN | 4960664677092 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Uhlový Polomer | 1,2 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 10 mm |
| Lamač triesok | PH |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Posuv f | 0,25 - 0,8 mm/ot, |
| Typ | CA515 |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 435 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 150612 |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie