

**CNMG 160608, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250376 CA515
GTIN	4960664675579
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PH
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie