

**DNMG 150604, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 510 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie