

**SNMG 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PS
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA515
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	8

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie