

**CNMM 120408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 430 m/min
Lamač triesok	PX
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie