

Ručná lapovačka, 35×14×5 mm, Zrnitost: 400**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558812 400
GTIN	4037073005119
Trieda položky	53D

Popis**Prevedenie:**

Brúsne teliesko 35 × 14 × 5 mm. Celková dĺžka 150 mm. Bór karbidové teleso s vysokou pevnosťou hrán a plôch.

Použitie:

Pre ostrenie, obtiahnutie, prelomenie a zaoblenie ostrí z tvrdokovu na sústružníckych nožoch, výstružníkoch, frézach, vrtákoch atd. Aj pre presné obrobenie veľmi tvrdých obrobkov.

Technický opis

Segment Šírka	14 mm
Segment Výška	5 mm
Zrnitosť	400
Stupeň jemnosti	jemná
Segment Dĺžka	35 mm
Celková dĺžka	150 mm
Farba	zelená
Brusivo	karbid bóru
Atribút Názov produktu	35×14×5 mm
Druh produktu	Ručná lapovačka

