

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč speed CER plochý, Ø 115 mm, Zrnitosť: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565234 120
GTIN	4062406159306
Trieda položky	51M

Popis

Prevedenie:

- **Kvalitné, samoostriace keramické zrno (CER) pre maximálny brúsny výkon a nízky kontaktný tlak.**
- **Abrazívna povrchová úprava na brúsenie za studena.**
- **Robustná tkanina zo zmesi polycotton pre ideálne opotrebovanie a stabilitu pri použití na hranách.**
- **Ergonomické a tlmiace vibrácie polyesterový plastový tanier (s možnosťou vynulovania).**
- **Najlepšie výsledky na výkonných uhlových brúskach.**

speed – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Technický opis

Zrnitosť	120
Popis tvaru	ploché
Ø otvora	22,23 mm

Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
povrch ochladzujúci proces brúsenia	áno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		