



## Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitosť: 80



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565285 80
GTIN	4062406159450
Trieda položky	52M

### Popis

#### Prevedenie:

- Kvalitný zirkónový korund pre vysoký brúsny výkon.
- Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
- Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX .
- Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.

**dlhá životnosť** – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

#### Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

### Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		