

**HOLEX****Vejárovitý brúsny kotúč speed+ ZA plochý, Ø 125 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	565299 40
GTIN	4062406159559
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

- **Kvalitný zirkónový korund pre vysoký brúsny výkon.**
- **Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodný pre ocel' a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.**

**speed+** – optimalizované usporiadanie lamiel pre práce podobné vlákniťmu kotúču s **vysokou agresivitou**.

**Použitie:**

Opracovanie hrán, uberanie.

**Technický opis**

Popis tvaru	ploché
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		