

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 150 mm, Zrinitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	565286 40
GTIN	4062406159474
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

- **Kvalitný zirkónový korund pre vysoký brúsny výkon.**
- **Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodný pre ocel a INOX .**
- **Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.**

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.**Použitie:**

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Technický opis

Ø kotúčov	150 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	šikmý
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 150 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		