

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	565295 120
GTIN	4062406159641
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

- **Kvalitný zirkónový korund pre vysoký brúsny výkon.**
 - **Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
 - **Univerzálne vhodný pre ocel' a INOX.**
 - **Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.**
- speed** – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Technický opis

Popis tvaru	ploché
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brusivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		