

**WNMG 080408, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie