

**WNMG 080412, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Lamač triesok	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie