

**DCMT 070202, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	GK
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie