

**DCMT 11T302, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie