

**DC.T 070204, Typ: CA515**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Trieda položky	25E

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 390 m/min
Lamač triesok	HQ
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie