

**CCMT 120412, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260206 CA515  |
| GTIN             | 4960664674985 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Uhlový Polomer                         | 1,2 mm                    |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 110 - 380 m/min           |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne               |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 3 mm                |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,3 mm/ot,          |
| Lamač triesok                          | GK                        |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Typ                                    | CA515                     |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 120412               |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                         |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Tolerancia    | M                                     |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |