


Protišmyková rohož uzavretá 10 m kotúč, Hĺbka: 750mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	951908 750
GTIN	4063104000440
Trieda položky	96M

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Upozornenie:

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Technický opis

Dĺžka	10000 mm
Hĺbka	750 mm
Prevedenie	metrový tovar
Označenie výrobcu	Protišmykový kotúč T-Tec 0,75 x 10 m
Hrúbka	2,5 mm
Druh produktu	Protišmyková rohož

