

**WN.G 080404, Typ: CA515**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Lamač triesok	PS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 435 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie