



Sada nástrčných klúčov pre skrutkovače s povlakom TiN pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 9-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639506
GTIN	4000896051540
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice podľa DIN 3124.

Vnútorne/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Čepele s TiN povlakom pre extrémne vysokú príľnavosť a odolnosť proti oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Puzdro z chróm-vanádiovej ocele, pochrómované, aby sa zabránilo odlupovaniu. Čepel vyrobená zo špeciálnej ocele s povrchovou úpravou TiN.

Rozsah balenia:

Zástrčné hlavice: 9 ks veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Skladovanie v: Smartcase s funkciou rozostavenia

Technický opis

Počet dielov	9
--------------	---

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Dĺžka	185 mm
Šírka	153 mm
Výška	52 mm
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča