



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 21-dielne, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637716 6
GTIN	3662424005206
Trieda položky	63V

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Teleskopická prepínateľná račňa s ochranou pred prachom. Možnosť vyťahovania v dĺžke 264 – 397 mm v 8 stupňoch.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M32.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 17 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Uhlové predĺženie: 1 ks 8°; 130 mm

Predĺženie: 1 ks 250 mm

Kardanový kĺb: 1 ks

Račňa: 1 ks

Skladovanie v: Plastové púzdro s pridržiavacou funkciou

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	21
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-32 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Balenie	Plastové púzdro so stojanom/ odkladacou miskou
Dĺžka	340 mm
Šírka	180 mm
Výška	58 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč