

Protišmyková rohož otvorená, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	951906 1
GTIN	4260386325043
Trieda položky	96M

Popis

Prevedenie:

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Upozornenie:

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Technický opis

Hĺbka	610 mm
Šírka	1220 mm
Prevedenie	rez
Označenie výrobcu	Protišmykový kotúč. Exact súprava 1 ks 1 220 x 610 mm
Hrúbka	2 – 3 mm
Druh produktu	Protišmyková rohož

