


Protišmyková rohož uzavretá 10 m kotúč, Hĺbka: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	951908 1200
GTIN	4260386327474
Trieda položky	96M

Popis**Prevedenie:**

Rohož s nopovou štruktúrou vyrobená z PES/sklenej tkaniny, obojstranne potiahnutá protišmykovou penou z PVC. Veľmi vysoká odolnosť proti šmýkaniu a roztrhnutiu. Antracitová farba.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek. Ako ochrana proti šmýkaniu a na šetrné uloženie náradia.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Upozornenie:

Bez príľnavosti a protišmykový účinok pri vlhku.

Technický opis

Hĺbka	1200 mm
Dĺžka	10000 mm
Prevedenie	metrový tovar
Označenie výrobcu	Protišmyková rohož T-Tec kotúč 1,20 x 10 m
Hrúbka	2,5 mm

Druh produktu

Protišmyková rohož