



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 77,7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ najmenší upínací Ø	29,3 mm
Upínacia sila	44,5 kN
Vonkajší Ø D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Vonkajší Ø D	107,5 mm
maximálny ťahovací moment	280 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň