



## Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 103mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 103
GTIN	4046368384501
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

#### Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

### Technický opis

Ø D <sub>3</sub>	M 16
H <sub>1</sub>	37,6 mm
Vonkajší Ø D	132,9 mm
Upínacia sila	44,5 kN
H	45,5 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 6/118

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	103 mm
D <sub>2</sub> najmenší upínací Ø	29,3 mm
maximálny ťahovací moment	280 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň