



Upínač s dvojitým klinom, Závit M: M4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370010 M4
GTIN	4046368870509
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

Technický opis

B ₁	10,4 mm
Závit M	M4
Výška H ₂	5,6 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW	3 mm
B ₂	12,7 mm
Upínacia sila	2,2 kN
Maximálny rozsah rozoprenia	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
maximálny ťahovací moment	3,4 Nm
Dĺžka L	15,9 mm

Výška H	14,5 mm
Šírka B	12,3 mm
Druh produktu	Klinový upínač