



## Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 12,4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

#### Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

### Technický opis

D <sub>2</sub> najmenší upínací Ø	7,2 mm
Upínacia sila	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Vonkajší Ø D	29,72 mm

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
maximálny ťahovací moment	5 Nm
max. upínacia dráha	0,25 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň