



Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370005 M6
GTIN	4046368503261
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.**
- **Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.**

Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

Dĺžka závitú L	12 mm
Rozmer A	7,8 mm
Výška disku H	4,8 mm
Upínacia sila	3,4 kN
Šesťhranný disk SW	16 mm
Závit M	M6
Dráha výstredníka S_1	1,3 mm
Vnútorý šesťhranný disk SW_1	4 mm
maximálny ťahovací moment	8,5 Nm

Druh produktu

Upínacia svorka s excentrom