



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 20
GTIN	4046368381500
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

Ø D ₃	M 8
Vonkajší Ø D ₁	20 mm
H	24,9 mm
Ø D ₄	M 3/29
Upínacia sila	11,1 kN
H ₁	19 mm

D ₂ najmenší upínací Ø	13,5 mm
Vonkajší Ø D	37,5 mm
maximálny ťahovací moment	34 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň