



## Upínač s dvojitým klinom, Závit M: M8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370010 M8
GTIN	4046368871001
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

#### Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

### Technický opis

H <sub>1</sub>	25,4 mm
vhodné pre vnútorný šesťhran SW	6 mm
Výška H <sub>2</sub>	12,7 mm
B <sub>2</sub>	25,4 mm
Upínacia sila	8,9 kN
B <sub>1</sub>	20,8 mm
Závit M	M8
Maximálny rozsah rozoprenia	26,9 mm
maximálny ťahovací moment	14,5 Nm
Dĺžka L	31,7 mm

Výška H	25,9 mm
Šírka B	24,8 mm
Druh produktu	Klinový upínač