



Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370005 M10
GTIN	4046368503308
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.**
- **Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.**

Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

Dráha výstredníka S_1	1,6 mm
Šesťhranný disk SW	20 mm
Dĺžka závitu L	20 mm
Závit M	M10
Rozmer A	10,2 mm
Upínacia sila	9 kN
Výška disku H	6,4 mm
Vnútorň šesťhranný disk SW_1	7 mm
maximálny ťahovací moment	28 Nm

Druh produktu

Upínacia svorka s excentrom