



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 35,3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 370015 35,3 |
| GTIN | 4046368382507 |
| Trieda položky | 37M |

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Ø D ₃ | M 12 |
| D ₂ najmenší upínací Ø | 23 mm |
| H | 31,8 mm |
| H ₁ | 25,4 mm |
| Vonkajší Ø D ₁ | 35,3 mm |
| Vonkajší Ø D | 56 mm |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Upínacia sila | 26,3 kN |
| Ø D ₄ | M 4/45,5 |
| maximálny ťahovací moment | 150 Nm |
| max. upínacia dráha | 0,38 mm |
| Tolerancia vonkajší Ø | h9 |
| Druh produktu | Upínací trň |