



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 51,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

D ₂ najmenší upínací Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Vonkajší Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Upínacia sila	44,5 kN
Vonkajší Ø D	75,5 mm
maximálny ťahovací moment	280 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň