



Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 42mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 42
GTIN	4046368383009
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

Technický opis

H ₁	31,8 mm
D ₂ najmenší upínací Ø	29,3 mm
Ø D ₄	M 5/55,9
Vonkajší Ø D	69,5 mm
Vonkajší Ø D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Upínacia sila	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
maximálny ťahovací moment	280 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň