



## Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 27mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 27
GTIN	4046368382002
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelevej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

#### Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

### Technický opis

Ø D <sub>3</sub>	M 10
D <sub>2</sub> najmenší upínací Ø	18 mm
Upínacia sila	20 kN
H <sub>1</sub>	22,2 mm
H	28,6 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Vonkajší Ø D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
maximálny ťahovací moment	60 Nm
max. upínacia dráha	0,38 mm
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň