



Upínacia svorka s excentrom, Závit M: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370005 M8
GTIN	4046368503285
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- **Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.**
- **Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.**

Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

Upínacia sila	3,6 kN
Závit M	M8
Šesťhranný disk SW	20 mm
Dĺžka závitú L	16 mm
Výška disku H	4,8 mm
Vnútorň šesťhranný disk SW ₁	5 mm
Dráha výstredníka S ₁	1 mm
Rozmer A	10,2 mm
maximálny ťahovací moment	11,3 Nm

Druh produktu

Upínacia svorka s excentrom