



## Upínač s dvojitým klinom, Závit M: M6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370010 M6
GTIN	4046368870752
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Viacnásobné upínanie, ktoré šetrí miesto.

#### Použitie:

Vhodné najmä na upínanie okrúhlych a plochých dielov.

### Technický opis

vhodné pre vnútorný šesthran SW	5 mm
B <sub>1</sub>	16,1 mm
Výška H <sub>2</sub>	9,5 mm
Upínacia sila	6,7 kN
Závit M	M6
B <sub>2</sub>	19 mm
H <sub>1</sub>	19,05 mm
Maximálny rozsah rozoprenia	20,3 mm
maximálny ťahovací moment	14,3 Nm
Dĺžka L	23,8 mm

Výška H	19 mm
Šírka B	18,6 mm
Druh produktu	Klinový upínač